

Garant**Cirkelsågblad, obelagd, Ø×tjocklek: 125X3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	179930 125X3
GTIN	4045197887115
Artikelklass	17C

Beskrivning**Utförande:**

Hårdmetallsubstrat. Tandform och antal tänder anpassad för bearbetning i aluminiumstål.

Mycket väl lämpad för stål < 1100 N/mm².

GARANT hårdmetallbelagt cirkelsågblad för extra djup sågning. Sågbladen är differentialdelade för jämn och fin bearbetning. Vi rekommenderar den radiella inkörningen för att minimera vibrationer och förlänga verktygets livslängd.

Teknisk beskrivning

hål-Ø	22 mm
Ø	125 mm
Tjocklek	3 mm
Matning f_z i stål < 900 N/mm ²	0,025 mm
maximalt inskärsdjup $a_{e \max}$	42 mm
Tandantal Z	26

passande adapter	179902 125
Beläggning	VHM
Medbringarhål delcirkel	31,5 mm
Medbringarhål antal	5
Medbringarhål diameter	4,4 mm
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	VHM
Invändig	nej
Produktslag	Cirkelsågblad

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	150 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	125 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	110 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	80 m/min	P
vått maximal	lämplig		