



## Slätvalsverktyg G, MK3, Ø D: 33mm



### Beställningsdata

Ordernummer	291562 33
GTIN	4060491001005
Artikelklass	29F

### Beskrivning

#### Utförande:

För användning på CNC-maskiner och på traditionella svarvar, fräsar och bormaskiner.  
Steglös inställning i  $\mu\text{m}$  (justeringsområde från  $-0,05$  mm till  $+0,1$  mm).

#### Fördel:

**Speciellt för serietillverkning.** Maximal produktivitet genom **matningar**  $0,05$  mm –  $0,3$  mm **per rulle.**

Ytkvalitet  $R_z < 1$   $\mu\text{m}$  möjlig.

Automatisk lossning vid verktygsåtergång förhindrar skador på den slätvalsade ytan.

#### Användningsdata:

- För mekanisk ytförädling.
- För bearbetning av alla metalliska material med en hållfasthet på upp till  $1400$  N/mm<sup>2</sup> och en hårdhet på upp till 45 HRC.
- Bearbetning i högergång.
- Upp till toleransklass IT8.
- För hål upp till  $\varnothing 49$  mm.

#### OBS!:

Från  $\varnothing 10$  mm kan som tillval levereras med invändig kylning.

### Teknisk beskrivning

antal rullar	6
Inställningsområde	$-0,05 / +0,1$ mm
Skaftdiameter $D_s$	35 mm
Nominell $\varnothing D$	33 mm
Effektiv längd $L_N$	75 mm

Utkragningslängd L <sub>A</sub>	153 mm
Skaffäste typ	MK3
Produktslag	Slätvalsverktyg