



## Slätvalsverktyg G, MK3, Ø D: 36mm



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 291562 36     |
| GTIN         | 4060491001111 |
| Artikelklass | 29F           |

### Beskrivning

#### Utförande:

För användning på CNC-maskiner och på traditionella svarvar, fräsar och bormaskiner.  
Steglös inställning i  $\mu\text{m}$  (justeringsområde från  $-0,05\text{ mm}$  till  $+0,1\text{ mm}$ ).

#### Fördel:

**Speciellt för serietillverkning.** Maximal produktivitet genom **matningar**  $0,05\text{ mm} - 0,3\text{ mm}$  **per rulle.**

Ytkvalitet  $R_z < 1\ \mu\text{m}$  möjlig.

Automatisk lossning vid verktygsåtergång förhindrar skador på den slätvalsade ytan.

#### Användningsdata:

- För mekanisk ytförädling.
- För bearbetning av alla metalliska material med en hållfasthet på upp till  $1400\text{ N/mm}^2$  och en hårdhet på upp till 45 HRC.
- Bearbetning i högergång.
- Upp till toleransklass IT8.
- För hål upp till  $\varnothing 49\text{ mm}$ .

#### OBS!:

Från  $\varnothing 10\text{ mm}$  kan som tillval levereras med invändig kylning.

### Teknisk beskrivning

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Nominell $\varnothing D$ | 36 mm                    |
| antal rullar             | 6                        |
| Inställningsområde       | $-0,05 / +0,1\text{ mm}$ |
| Skaftdiameter $D_s$      | 35 mm                    |
| Effektiv längd $L_N$     | 162 mm                   |

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Utkragningslängd L <sub>A</sub> | 163 mm          |
| Skaffäste typ                   | MK3             |
| Produktslag                     | Slätvalsverktyg |