

HOLEX®**Hylsnyckelsortiment 1/2 tum fyrkant 23 delar, Typ: 12****Beställningsdata**

Ordernummer	637817 12
GTIN	4045197219503
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Fäst- / förbindningsdelar enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**. Med tolvkantshylsor nr 642220.

Användningsdata:

För skruvar/muttrar gs_profil_6kant-insats M6 – M22.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

leveransinnehåll:

Hylsor: 17 st strl. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

T-handtag: 1 st 641320

Förlängare: 3 st nr 641020 storlek 75; 130; 255

universalknut: 1 st. nr 641620

spärrskaft: 1 st. nr 640220

Förvaring i: Stålväska

Längd: 445 mm

Bredd: 187 mm

höjd: 51 mm

fyrkantsfäste: 1/2 tum

Nyckelviddsområde 12-kants hylsnyckel: 10-34 mm

Teknisk beskrivning

fyrkantsfäste	1/2 tum
---------------	---------

Antal delar	23
Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
Nyckelvidder	metrisk
Nyckelviddsområde 12-kants hylsnyckel	10-34 mm
förpackning	Stålväska
Längd	445 mm
Bredd	187 mm
höjd	51 mm