



## Slätvalsverktyg G, MK3, Ø D: 49mm



### Beställningsdata

Ordernummer	291562 49
GTIN	4060491001098
Artikelklass	29F

### Beskrivning

#### Utförande:

För användning på CNC-maskiner och på traditionella svarvar, fräsar och bormaskiner.  
Steglös inställning i  $\mu\text{m}$  (justeringsområde från  $-0,05\text{ mm}$  till  $+0,1\text{ mm}$ ).

#### Fördel:

**Speciellt för serietillverkning.** Maximal produktivitet genom **matningar**  $0,05\text{ mm} - 0,3\text{ mm}$  **per rulle.**

Ytkvalitet  $R_z < 1\ \mu\text{m}$  möjlig.

Automatisk lossning vid verktygsåtergång förhindrar skador på den slätvalsade ytan.

#### Användningsdata:

- **För mekanisk ytförädling.**
- **För bearbetning av alla metalliska material med en hållfasthet på upp till  $1400\text{ N/mm}^2$  och en hårdhet på upp till 45 HRC.**
- **Bearbetning i högergång.**
- **Upp till toleransklass IT8.**
- **För hål upp till  $\varnothing 49\text{ mm}$ .**

#### OBS!:

Från  $\varnothing 10\text{ mm}$  kan som tillval levereras med invändig kylning.

### Teknisk beskrivning

Nominell $\varnothing D$	49 mm
antal rullar	8
Inställningsområde	$-0,05 / +0,1\text{ mm}$
Skaftdiameter $D_s$	35 mm
Effektiv längd $L_N$	162 mm

Utkragningslängd L <sub>A</sub>	163 mm
Skaffäste typ	MK3
Produktslag	Slätvalsverktyg