

3M**Hjälmkombination PELTOR™ G3000 Forst, Färg: ORANGE****Beställningsdata**

Ordernummer	097814 ORANGE
GTIN	4046719736218
Artikelklass	04M

Beskrivning**Utförande:**

Beprovad, 3 delar Huvudskyddskombination för skogsindustrin bestående av:

- **Skyddshjälm (G3000) med UV-sensor och smidig spärrfunktion.**
- **Nätvisir av polyamid (5B)**
- **Hörselkåpor (SNR = 28dB, H = 35dB, M = 26dB, L = 16dB).**

När hörselskyddet inte användas kan det enkelt fällas upp.

Användningsdata:

Året runt-skogsarbete, speciellt med motorsåg.

Norm:

DIN 397 (Helm); DIN EN 352-3 (Gehörschutz); DIN EN 1731 (Visier)

hjälmegenskap: Skyddar ned till -30°C

Material hjälmskal: ABS

Breddjustering: Vridlås

Storlek: 53 - 62 cm

vikt: 600 g

Teknisk beskrivning

Köldbeständighet	upp till -30 °C
------------------	-----------------

Breddjustering	Vridlås
vikt	600 g
Storlek	53 - 62 cm
hjälmegenskap	Skyddar ned till -30°C
Material hjälmskal	ABS
Norm	DIN EN 352-3
Norm	DIN EN 397
Norm	DIN EN 1731
Produktslag	Skyddshjälm