

**3M****Självhäftande film, Bredd×längd (mm×m): 19X33**

## Beställningsdata

Ordernummer	083629 19X33
GTIN	5010027728554
Artikelklass	08M

## Beskrivning

### Utförande:

**3M™ 969** är en dubbelhäftande transparent **häftmassesfilm utan bärare**. Mycket stark omedelbar vidhäftning på lågenergetiska material. För lätt skrovliga eller strukturerade ytor.

### Användningsdata:

**Universellt användbar** på många underlag för montering av luckor, skyltar etc.

### Passar till:

Handavrollare nr 083631 ATG700.

### OBS!:

Den angivna minsta hållbarhetstiden för 3M™-produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

## Teknisk beskrivning

Bredd	19 mm
Längd	33 m
Häftmassa	Akryl
Material täckplåt	Silikoniserat papper

Slag av tejp	Enkelsidig
Hållarmaterial	utan hållare
anmärkning	UV-beständig
Liner finns	ja
tillverkarens beteckning	969
Tjocklek	0,13 mm
Färg	transparent
Lager luftfuktighet	50 - 60 %
lagringstemperatur	20 - 23 °C
Användning	Fastsättning
Minsta hållbarhet	12 månad
Produktslag	Tejp

---

## Tillbehör

ATG 700 handavrollare Typ ATG700

083631 ATG700