

TAJIMA**Rullmåttband W-Mag med magnetisk ändhake och magnetsula, bandlängd: 5 m****Beställningsdata**

Ordernummer	462350 5
GTIN	4975364120366
Artikelklass	46R

Beskrivning**Utförande:**

Rullmåttband W-Mag med magnetisk kapselfot och magnetisk ändhake. Mycket lättavläst. Måttband med dubbelsidigt tryck. Automatisk återgång och stopp. Robust plastkapsel med löstagbart bältesclip.

Fördel:

Enkel och snabb fastsättning på alla metallytor tack vare **en stark magnet på ändkroken och magnetskena i höljesfoten**. Enhandsmanövrering.

Norma: EG II

Norm: EG II

Standardi: EG II

Norme: CE II

Szabvány: EG II

Norma: EG II

bandbredd: 25 mm

husets längd: 105 mm

husets bredd: 50 mm

husets höjd: 130 mm

Teknisk beskrivning

bandlängd	5 m
husets höjd	130 mm
bandbredd	25 mm
husets bredd	50 mm
husets längd	105 mm
Norm	EG II
Kalibrering	G1
Produktslag	Rullmåttband i hus, kapsel, ram

Tjänster

Signering laserskrift Typ	018940
Kalibrering Rullmåttband maximal längd 5/2 m	016140 5/2