



## Sexkantskruvdragarhusla 3/8 tum, sexkant: 5/16tum



### Beställningsdata

Ordernummer	637640 5/16
GTIN	2050001016195
Artikelklass	63A

### Beskrivning

#### Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

Optimal fiberriktning tack vare speciellt smidesförfarande. Spännings- och skevningsfritt härdade i oljebad för exakt passning. Rundade.

Klinga av höglegerat specialstål, blank.

#### Norm:

**DIN 7422**

#### Material:

HPQ®-stål för höga krav, flagningssäker förkromning på nickel.

### Teknisk beskrivning

Längd	52 mm
Ø fästsida	17,8 mm
sexkant	5/16 tum
fyrkantsfäste	3/8 tum
Drivprofil	Sexkantnyckel
Produktslag	Hylsnyckelinsats

### Tillbehör

Sexkantskruvdragarhylsa 3/8 tum sexkant 8 mm

637600 8