

**PVC-tejp, Färg: YELLOW****Beställningsdata**

Ordernummer	083636 YELLOW
GTIN	50021200456621
Artikelklass	08M

Beskrivning**Utförande:**

3M™ 764i kan användas för icke kritiska användningsområden, t.ex. färgmärkning och buntningar. Den är korrosionsbeständig, flexibel, nötningsbeständig, smidig, lätt att anbringa och fuktbeständig.

3M™ färg- och golvmärkningstejper är optimalt lämpliga inom fastighetservice och för förbättring av säkerheten i anläggningar. De färgade PVC-tejpernas speciella struktur gör dem motståndskraftiga mot repor, nötning, klimatpåverkan och de flesta kemikalier. Enkla att bearbeta, mycket smidiga även på ojämna ytor.

OBS!:

Den angivna minsta hållbarhetstiden för 3M™-produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

Häftmassa: naturgummi

Färg: gul

Längd: 33 m

Bredd: 50 mm

Tjocklek: 0,125 mm

Teknisk beskrivning

Tjocklek	0,125 mm
tillverkarens beteckning	764i
Bredd	50 mm
Längd	33 m
Färg	gul
Hållarmaterial	PVC-folie
Häftmassa	naturgummi
lagringstemperatur	20 - 23 °C
Liner finns	nej
Elasticitet	180 %
anmärkning	slitstark
anmärkning	korrosionsbeständig
anmärkning	fuktbeständig
anmärkning	smidig
Slag av tejp	Enkelsidig
temperaturbeständig upp till	29 °C
Hållbarhet från tillverkningsdatum	12 månad
Draghållfasthet	2,28 N/mm
Limstyrka på stål	0,21 N/mm
Användning	Märkning
Användning	Buntning
Användning	Tillslutning
Lager luftfuktighet	50 - 60 %
Produktslag	Tejp