



## Förpackningstejp Sats i 6 delar, Färg: CLEAR



### Beställningsdata

Ordernummer	083673 CLEAR
GTIN	4042448029218
Artikelklass	08M

### Beskrivning

#### Utförande:

Universalförpackningstejp som kan användas på alla vanligen förekommande handavrollare, **tyst avrullning**.

**tesapack® 4024** är en **praktiskt taget osynlig** polypropentejp. UV-, åldrings- och temperaturbeständighet för attraktivt utseende och längre lagringstid.

#### OBS!:

Den angivna minsta hållbarhetstiden för tesa® produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

### Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	4024
Bredd	50 mm
Tjocklek	0,05 mm
Färg	transparent
Längd	66 m

lagringstemperatur	15 - 35 °C
Häftmassa	Akryl
Lager luftfuktighet	50 - 70 %
Hållarmaterial	PP-folie
Limstyrka på stål	25 N/mm
anmärkning	UV-beständig
anmärkning	skrivbar
anmärkning	tyst avrullning
Draghållfasthet	450 N/mm
Antal tejper	6
Liner finns	nej
temperaturbeständig upp till	120 °C
Elasticitet	140 %
Slag av tejp	Enkelsidig
Produktslag	Tejp

---

## Tillbehör

Yrkeshandavrullare	083676
--------------------	--------