

**Mahr****Digital bygelmikrometersats IP65 i-wi, mätområde: 0-100mm****Beställningsdata**

Ordernummer	421330 0-100
GTIN	4059192058838
Artikelklass	43A

**Beskrivning****Utförande:**

Bygelmikrometrar nr 421325.

**Funktion:**

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

**leveransinnehåll:**

Inklusive inställningsmått.

**Teknisk beskrivning**

antal mikrometrar	4
mätområde	0 - 100 mm
antal inställningsmått	3
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Antal ingående batterier	4
IP-skyddsklass	IP 65
Energiförsörjning	Batteridrivnen

Trådlös användning	Tillverkarens programvara
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	MAHR i-wi-radiosystem
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Kalibrering	S2
Mätvärdesminne	MAHR Reference-Lock-system
Produktslag	Bygelmikrometer

## Tjänster

KalibreringBygelmikrometrar, sats mätområde 0-100 mm	020430 0-100
DAkKS-kalibreringBygelmikrometrar, sats mätområde 0-100 mm	020440 0-100

## Tillbehör

Trådlös mottagare för Mahr i-wi Typ STICK	498912 STICK
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Trådlös mottagare för Mahr i-wi Typ STICK	498914 STICK