

**Mahr****Digital bygelmikrometer IP65, mätområde: 50-75mm****Beställningsdata**

Ordernummer	421315 50-75
GTIN	4059192058418
Artikelklass	43A

**Beskrivning****Utförande:**

Innovativ bygelmikrometer med **10 mm höga siffror** på display med hög kontrast. Praktisk HOLD-funktion för låsning av mätvärdet för säker avläsning. Härdad och slipad mätspindel. Mätytor av hårdmetall. Framflyttad spärrnyckel med snabbfunktion. Lackerad stålbygel med värmeisolering. Omkoppling mellan relativ- och absolutmätning. Nollställning i valfritt läge. REFERENCE mätsystem sparar och behåller det inställda nollläget, även efter att ha startats om. Lock-funktionen förhindrar mätfel genom oavsiktligt tryck på manöverknappar.

**Funktion:**

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

**leveransinnehåll:**

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032, 1 inställningsmått från strl 25-50.

**Teknisk beskrivning**

spindelning	0,5 mm
avläsning	0,001 mm
felgräns	3 µm
Kalibrering	B2
avläsning	0,00005 tum
mätområde	50 - 75 mm

spindel-Ø	6,5 mm
Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
IP-skyddsklass	IP 65
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Mätvärdesminne	MAHR Reference-Lock-system
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

## Tjänster

DAkKS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022050 100
KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022040 100

## Tillbehör

inställningsmått totallängd 50 mm	421100 50
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032