

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik**Digital snabbmätare för utvändig mätning, mätområde: 0-15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	438990 0-15
GTIN	2050001918987
Artikelklass	46Q

**Beskrivning****Utförande:**

En fast och en rörlig arm med sfäriska mätspetsar av hårdmetall. **Digitaldisplay för absolutvärde.** Genom inmatning av förinställningsvärden kan avvikelser fastställas från valfritt värde.

**Funktion:**

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

**leveransinnehåll:**

Inklusive laddningsplatta med anslutningstillbehör och bruksanvisning.

**Specialtillbehör:**

Datakabeladapter nr 498954 storlek A3, datakabel nr 497440, trådlös adapter nr 498954 storlek A4.

**Teknisk beskrivning**

repeternoggrannhet	0,005 mm
mätkontaktlängd upptill Hb	17 mm
mätkraft	1,3 - 1,5 N
felgräns	±0,010 mm
sfärisk spets av hårdmetall Ø	1,5 mm
mätkontaktlängd nedtill Hf	17 mm

mätområde	0 - 15 mm
maximal skänkellängd L (mät djup)	45 mm
minimalt spår djup	2,5 mm
maximalt spår djup	15 mm
Antal ingående batterier	1
Batterityp	Litiumjon
IP-skyddsklass	IP 67
Energiförsörjning	Batteridrivnen
avläsning sifferstegvärde	0,001 mm
avläsning sifferstegvärde	0,002 mm
avläsning sifferstegvärde	0,005 mm
avläsning sifferstegvärde	0,01 mm
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
datautgång	Digimatic-gränssnitt
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Mätteknik	digital
Kalibrering	C7
Produktslag	Utvändig snabbgivare

## Tjänster

DAkkS-kalibreringUtvändig/invändig snabbmätare Typ S	023460 S
KalibreringUtvändig/invändig snabbmätare Typ S	023450 S

## Tillbehör

Anslutningskabel Typ D2	497440 D2
Gränssnittsadapter Typ A4	498954 A4

Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975
Anslutningskabel Typ USB2	497440 USB2
Gränssnittsadapter Typ A3	498954 A3
Anslutningskabel Typ D1	497440 D1
Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965