

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik**Digital invändig snabbmätare, mätområde: 2,5-12,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	438995 2,5-12,5
GTIN	2050001919304
Artikelklass	46Q

**Beskrivning****Utförande:**

En fast och en rörlig arm med sfäriska mätpetsar av hårdmetall. **Digitaldisplay för absolutvärde.** Genom inmatning av förinställningsvärden kan avvikelser fastställas från valfritt värde.

**Funktion:**

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

**leveransinnehåll:**

Inklusive laddningsplatta med anslutningstillbehör och bruksanvisning.

**Specialtillbehör:**

Datakabeladapter nr 498954 storlek A3, datakabel nr 497440, trådlös adapter nr 498954 storlek A4.

**Teknisk beskrivning**

mätkraft	0,8 - 1,3 N
maximalt spår djup	0,7 mm
skärradie	0,12 mm
minimalt spår djup	0,6 mm
repeternoggrannhet	0,005 mm
felgräns	±0,010 mm

maximal skänkellängd L (mät djup)	12 mm
mätkontaktlängd upptill Hb	0,9 mm
mätkontaktlängd nedtill Hf	0,9 mm
Batterityp	Litiumjon
Antal ingående batterier	1
IP-skyddsklass	IP 67
Energiförsörjning	Batteridrivna
avläsning sifferstegvärde	0,001 mm
avläsning sifferstegvärde	0,002 mm
avläsning sifferstegvärde	0,005 mm
avläsning sifferstegvärde	0,01 mm
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	Digimatic-gränssnitt
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Mätteknik	digital
Kalibrering	C7
Produktslag	Snabbmätare för invändig mätning

## Tjänster

DAkS-kalibreringUtvändig/invändig snabbmätare Typ S	023460 S
KalibreringUtvändig/invändig snabbmätare Typ S	023450 S

## Tillbehör

Anslutningskabel Typ USB2	497440 USB2
Gränssnittsadapter Typ A3	498954 A3
Anslutningskabel Typ D2	497440 D2

Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
Anslutningskabel Typ D1	497440 D1
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975
Gränssnittsadapter Typ A4	498954 A4