

Kroeplin
Längenmesstechnik**Digital invändig snabbmätare, mätområde: 5-20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	438995 5-20
GTIN	2050001919311
Artikelklass	46Q

Beskrivning**Utförande:**

En fast och en rörlig arm med sfäriska mätspetsar av hårdmetall. **Digitaldisplay för absolutvärde.** Genom inmatning av förinställningsvärden kan avvikelser fastställas från valfritt värde.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive laddningsplatta med anslutningstillbehör och bruksanvisning.

Specialtillbehör:

Datakabeladapter nr 498954 storlek A3, datakabel nr 497440, trådlös adapter nr 498954 storlek A4.

Teknisk beskrivning

sfäriske spets av hårdmetall Ø	0,6 mm
maximal skänkellängd L (mät djup)	44 mm
minimale spår djup	0,8 mm
maximale spår djup	2,2 mm
mätkraft	0,8 - 1,3 N
repeternoggrannhet	0,005 mm

felgräns	±0,010 mm
mätkontaktlängd upptill Hb	2,2 mm
mätkontaktlängd nedtill Hf	2,2 mm
Antal ingående batterier	1
Batterityp	Litiumjon
IP-skyddsklass	IP 67
Energiförsörjning	Batteridrivnen
avläsning sifferstegvärde	0,001 mm
avläsning sifferstegvärde	0,002 mm
avläsning sifferstegvärde	0,005 mm
avläsning sifferstegvärde	0,01 mm
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	Digimatic-gränssnitt
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Mätteknik	digital
Kalibrering	C7
Produktslag	Snabbmätare för invändig mätning

Tjänster

DAkS-kalibreringUtvändig/invändig snabbmätare Typ S	023460 S
KalibreringUtvändig/invändig snabbmätare Typ S	023450 S

Tillbehör

Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975
Anslutningskabel Typ D1	497440 D1

Gränssnittsadapter Typ A3	498954 A3
Anslutningskabel Typ USB2	497440 USB2
Gränssnittsadapter Typ A4	498954 A4
Anslutningskabel Typ D2	497440 D2