

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rundborste med skaft Rostfri tråd 0,30 mm, Borst-Ø D1 × borstbredd L1:
80X18mm****Beställningsdata**

Ordernummer	574200 80X18
GTIN	4017359268469
Artikelklass	57L

Beskrivning**Utförande:**

Vågiga specialtrådkvaliteter, **tapp-Ø 6 mm.**

Användningsdata:

För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handbormaskiner för ytbearbetning som exempelvis borrhagning av rost eller glödska samt för rengöring. Höga varvtal ger mångdubbelt bättre kapacitet.

För rostborttagning, brotttagning av skal, rengöring.

Teknisk beskrivning

Borsttjocklek	0,3 mm
Borstlängd H ₁	20 mm
Borst-Ø D ₁	80 mm
maximalt varvtal:	15000 min ⁻¹
Borstbredd	18 mm

Borstbredd L ₁	18 mm
Skaftdiameter D _s	6 mm
Borstmaterial	INOX-tråd
Flättnöster	vågig
Produktlag	Rundborste