

3M Scotch-Brite™

**Bristle-Brush typ C Ø 150 mm, BB-ZB, Kornstorlek: 80****Beställningsdata**

Ordernummer	573555 80
GTIN	480113321542
Artikelklass	53M

**Beskrivning****Utförande:**

Bristle gjutna specialrengöringsborstar är homogena slipelement med en blandning av precisionsformat keramikkorn och aluminiumoxid och med **utomordentlig användningstid.**

**Extremt flexibla och anpassningsbara.**

Den **radiella** Bristle Brush består av enskilda segment (ca 1,6 mm bredd).

Med böjda borst (typ C) för **bearbetning av profilerade ytor.**

**Användningsdata:**

Observera rotationsriktningen.

**För nästan alla material med högsta tänkbara arbets säkerhet.** För borttagning av rost, limrester, färg, mindre repor och grader. För övergångar, finisharbeten, polering, rengöring och gradning.

**Hål-Ø 25,4 mm** med bifogade reducerringar Ø 22,2/19/15,6/12,7 mm. Utbyggbar till valfri bredd med adapter nr 573580. Användning på dubbelslipmaskiner eller på raxlipmaskiner resp. flexibla axlar med hylsdorn nr 556380 strl 1.

**Teknisk beskrivning**

Färg	gul
Borst-Ø D <sub>1</sub>	150 mm

Kornstorlek	80
Borstbredd	12 mm
maximalt varvtal:	6000 min <sup>-1</sup>
Slipmedlets beteckning	Keramik
Produktnamnsattribut	BB-ZB
tillverkarens beteckning	BB-ZB
Produktslag	Rundborste

## Tillbehör

Hylsdorn Antal inspända rondeller 1-2	556380 1-2
Hylsdorn Antal inspända rondeller 1	556380 1
Utvidgningsadaptersats, 4 delar	573580