

Kontrolltolk i mellanstorlek utan slitagetolerans, Typ: J



Beställningsdata

Ordernummer	484027 J
GTIN	2050001952653
Artikelklass	48B

Beskrivning

Utförande:

Tolkkropp av förstklassigt tolkstål, härdat, spänningsfritt, slipat och läppt.
Kontrolltolkarna tillverkas utan slitagepåslag på bearbetningssidan.

OBS!:

- **Ange exakt nominell diameter med toleransområde (A-ZC) och kvalitet (6–13) eller numerisk tolerans (+/-).**
- **Tolkar i mellanstorlekar är endast gränstolkar med kommamått!**

Storleksbeteckningens typ beskriver det nominella måttet i millimeter (mm).

Typ A = 2 – 2,999

Typ B = 3 – 10

Typ C = 10,001 – 14

Typ D = 14,001 – 18

Typ E = 18,001 – 24

Typ F = 24,001 – 30

Typ G = 30,001 – 40

Typ H = 40,001 – 50

Typ I = 50,001 – 60

Typ J = 60,001 – 90

Typ K = 90,001 – 99,999

Teknisk beskrivning

Toleransområde	A
Toleransområde	G
Toleransområde	H

Toleransområde	J
Toleransområde	K
Toleransområde	M
Toleransområde	N
Toleransområde	P
Toleransområde	R
Toleransområde	S
Toleransområde	B
Toleransområde	d
Toleransområde	U
Toleransområde	V
Toleransområde	X
Toleransområde	Y
Toleransområde	z
Toleransområde	ZA
Toleransområde	C
Toleransområde	D
Toleransområde	E
Toleransområde	F
Toleransområde	JS
Toleransområde	CD
Toleransområde	EF
Toleransområde	FG
Toleransområde	ZC
Toleransområde	ZB
Norm	DIN 7164
Norm	DIN EN ISO 1938-1
Norm	DIN 2245-1
Kvalitet	11

Kvalitet	10
Kvalitet	13
Kvalitet	8
Kvalitet	9
Kvalitet	7
Kvalitet	12
Kvalitet	6
Tolktyp	Mottagningsstolk
nominellt mått	60,001 - 90 mm
Kalibrering	L6
Produktslag	Håltolk

Tjänster

KalibreringHåltolk Maximal Ø 200 mm	028300 200
DAkS-kalibreringHåltolk Maximal Ø 200 mm	028340 200