

HOLEX**Spetstång, rak, blank med grepphylsor, totallängd: 200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	713195 200
GTIN	4045197887399
Artikelklass	72B

Beskrivning**Utförande:**

Extra långa, ovala/spetsiga käftar. Induktionshårdade skär (ca 61 HRC), lämpliga för både hård och mjuk tråd. Backar med räfflade gripytor.

Blank tång, grepphylsor av flerkomponentmaterial.

Norm:

DIN ISO 5745

Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.

Teknisk beskrivning

totallängd	200 mm
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
käftlängd	73 mm
U-form	oval/spetsig, rak
Norm	DIN ISO 5745
Käftarnas egenskap	Induktionshårdade skär (ca 60 HRC)
backarnas utförande	räfflade gripytor
Material	Kromvanadinstål
Yta	blank
Produktslag	Multifunktionstång

