

**Kraftsidavbitare, blank, med grepphylsor, totallängd: 180mm****Beställningsdata**

Ordernummer	723395 180
GTIN	4045197887436
Artikelklass	72B

Beskrivning**Utförande:**

Kraftigt huvud med extra induktionshårdade skär (ca 64 HCR). Utanpåliggande led. Hög skäreffekt tack vare optimalt utväxlingsförhållande.
Blank tång, grepphylsor av flerkomponentmaterial.

Användningsdata:

För all tråd (lång livslängd även vid hård tråd). Hög lastförmåga för mycket höga utmattningslaster.

Norm:

DIN ISO 5749

Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.

Teknisk beskrivning

totallängd	180 mm
klippkapacitet pianotråd upp till Ø	2,2 mm
klippkapacitet mjuk tråd upp till Ø	3,8 mm
klippkapacitet hård tråd upp till Ø	2,7 mm
Norm	DIN ISO 5749
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Tillverkningsprocess	sänksmidd, oljehärdad
Material	Kromvanadinstål

Yta	blank
Produktslag	Skärande tång