


**LESSMANN**<sup>®</sup>  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rundborste med skaft mikroabrasiv, SiC kornstorlek 320, Borst-Ø D1 × borstbredd L1: 50X10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	574450 50X10
GTIN	4017359138298
Artikelklass	57L

**Beskrivning****Utförande:**

Slipnylonborst med kiselkarbid, inpressad i stålhylsa, **tapp-Ø 6 mm.**

**Användningsdata:**

För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handbormaskiner för ytbearbetning som exempelvis borrhugning av rost eller glödska samt för rengöring. Höga varvtal ger mångdubbelt bättre kapacitet.

Torr- och våtfinslipning av aluminium, stål, INOX och plaster. Maximal arbetstemperatur 80°C.

**Teknisk beskrivning**

Kornstorlek	320
Borstlängd H <sub>1</sub>	12 mm
rekommenderat varvtal	6000 min <sup>-1</sup>
Borst-Ø D <sub>1</sub>	50 mm
maximalt varvtal:	15000 min <sup>-1</sup>
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	6 mm

Slipmedlets beteckning

SiC

Produktlag

Rundborste