

HOLEX**Kraftsidavbitare, blank, med grepphylsor, totallängd: 200mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 723395 200 |
| GTIN | 4045197887443 |
| Artikelklass | 72B |

Beskrivning**Utförande:**

Kraftigt huvud med extra induktionshårdade skär (ca 64 HCR). Utanpåliggande led. Hög skäreffekt tack vare optimalt utväxlingsförhållande.

Blank tång, grepphylsor av flerkomponentmaterial.

Användningsdata:

För all tråd (lång livslängd även vid hård tråd). Hög lastförmåga för mycket höga utmattningslaster.

Norm:

DIN ISO 5749

Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| klippkapacitet pianotråd upp till Ø | 2,5 mm |
| totallängd | 200 mm |
| klippkapacitet hård tråd upp till Ø | 3 mm |
| klippkapacitet mjuk tråd upp till Ø | 4,2 mm |
| Norm | DIN ISO 5749 |
| Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. |
| Tillverkningsprocess | sänksmidd, oljehärdad |
| Material | Kromvanadinstål |

| | |
|-------------|---------------|
| Yta | blank |
| Produktslag | Skärande tång |