

**Vanadin-kombinationstång VDE-isolerad, totallängd: 160mm****Beställningsdata**

Ordernummer	701852 160
GTIN	4045197887474
Artikelklass	72B

**Beskrivning****Utförande:**

Räfflade gripytor. Skären är dessutom Induktionshårdade (cirka 64 HRC), och även lämpliga för pianotråd. **För arbeten under spänning upp till 1 000 V enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Blanka tänger, grepphylsor av flerkomponentmaterial.

**Norm:**

**DIN ISO 5746**

**Material:**

Kromvanadinstål, sänksmitt.

**Teknisk beskrivning**

klippkapacitet pianotråd upp till Ø	1,5 mm
klippkapacitet hård tråd upp till Ø	2 mm
totallängd	160 mm
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norm	motsvarande DIN ISO 5746
Käftarnas egenskap	tandade
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Material	Kromvanadinstål
Yta	blank

gnistfri

nej

Produktslag

Multifunktionstång