

**Sidavbitare, blank, med grepphylsor, totallängd: 160mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 725245 160 |
| GTIN | 4045197887467 |
| Artikelklass | 72B |

Beskrivning**Utförande:**

Slimmad form med induktionshärdade skär (ca 62 HRC).
Blank tång, grepphylsor av flerkomponentmaterial.

Norm:

DIN ISO 5749

Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| klippkapacitet mjuk tråd upp till Ø | 2,8 mm |
| klippkapacitet hård tråd upp till Ø | 2 mm |
| totallängd | 160 mm |
| Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. |
| Tillverkningsprocess | sänksmitt, oljehärdad |
| Material | Kromvanadinstål |
| Yta | blank |
| Produktslag | Skärande tång |

