



Vanadin-kombinationstång VDE-isolerad, totallängd: 200mm



Beställningsdata

Ordernummer	701852 200
GTIN	4045197887498
Artikelklass	72B

Beskrivning

Utförande:

Krom-vanadinstål. Räfflade gripytor. Induktionshårdade skär (ca 64 HRC), även lämpliga för pianotråd. **För arbeten under spänning upp till 1 000 V enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Blanka tänger, grepphylsor av flerkomponentmaterial.

Norm:

DIN ISO 5746

Teknisk beskrivning

totallängd	200 mm
klippkapacitet hård tråd upp till Ø	2,5 mm
klippkapacitet pianotråd upp till Ø	2 mm
elektrostatisk egenskap	VDE 1000 V
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norm	motsvarande DIN ISO 5746
Käftarnas egenskap	tandade
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Material	Kromvanadinstål
Yta	blank
gnistfri	nej

Produktlag

Multifunktionstång