

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Huvborste Ståltråd 0,50 mm, Borst-Ø D1 × gänga M: 100XM14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	572100 100XM14
GTIN	4017359006719
Artikelklass	57L

**Beskrivning****Utförande:**

Slät ståltråd, **tvinnad** och hårt inpressad i stålnavet. **Mycket aggressiv borstverkan med hög slittålighet.** Med **säkerhetsstödring**, efter borttagning kan ytterligare borsthöjder användas.

**Användningsdata:**

Speciellt för fastsättning på vinkelslipar.

Med **invändig gänga M14.**

**Teknisk beskrivning**

Borsttjocklek	0,5 mm
Borst-Ø D <sub>1</sub>	100 mm
maximalt varvtal:	8500 min <sup>-1</sup>
säkerhetsstödring	ja
Borstlängd H <sub>1</sub>	23 + 12,5 mm
gängaM	M14
Borstmaterial	Ståltråd

Produktlag

Huvborste