

3M Scotch-Brite™

**Bristle Disc M14 Ø 115 mm, BD-ZB, Kornstorlek: 80****Beställningsdata**

Ordernummer	573530 80
GTIN	50048011245381
Artikelklass	53M

**Beskrivning****Utförande:**

Bristle specialrengöringsrondeller är homogena slipelement med en blandning av precisionsformat keramikorn och aluminiumoxid och med **utomordentlig användningstid.**

**Extremt flexibla och anpassningsbara.**

**Användningsdata:**

**För nästan alla material med högsta tänkbara arbets säkerhet.** För borttagning av rost, limrester, färg, mindre repor och grader. För övergångar, finisharbeten, polering, rengöring och gradning.

Med integrerat **M14-fäste** för användning direkt på vinkelslipmaskiner utan ytterligare tillbehör.

**OBS!:**

Hela Roloc™ snabbytessystemet för Ø 50 mm och Ø 75 mm hittar du under nr 554005 och framåt.

Slipmedlets beteckning: Keramik

Färg: gul

maximalt varvtal: 12000 min<sup>-1</sup>

**Teknisk beskrivning**

Kornstorlek	80
maximalt varvtal:	12000 min <sup>-1</sup>
Färg	gul

Slipmedlets beteckning	Keramik
Produktnamnsattribut	BD-ZB
tillverkarens beteckning	BD-ZB
Produktslag	Huvborste