


**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rundborste med skaft Ståltråd 0,30 mm, Borst-Ø D1 × borstbredd L1:  
60X15mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 574000 60X15  |
| GTIN         | 4017359007143 |
| Artikelklass | 57L           |

**Beskrivning****Utförande:**

Vågiga specialtrådkvaliteter, **tapp-Ø 6 mm.**

**Användningsdata:**

För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handbormaskiner för ytbearbetning som exempelvis borrhagning av rost eller glödska samt för rengöring. Höga varvtal ger mångdubbelt bättre kapacitet.

För rostborttagning, brotttagning av skal, rengöring.

**Teknisk beskrivning**

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Borstlängd H <sub>1</sub> | 17 mm                   |
| Borst-Ø D <sub>1</sub>    | 60 mm                   |
| Borsttjocklek             | 0,3 mm                  |
| maximalt varvtal:         | 15000 min <sup>-1</sup> |
| Borstbredd L <sub>1</sub> | 15 mm                   |

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Skaftdiameter D <sub>s</sub> | 6 mm       |
| Borstmaterial                | Ståltråd   |
| Flättnöster                  | vågig      |
| Produktlag                   | Rundborste |