

Garant**Lamellslipskiva long life SiC konisk, Ø 115 mm, Kornstorlek: 60****Beställningsdata**

Ordernummer	565380 60
GTIN	4045197887610
Artikelklass	51M

Beskrivning**Utförande:**

Mycket grovt **kiselkarbidkorn**, sätts inte igen. Stabil glasfibervävrandell för optimalt presstryck.

Användningsdata:

Kant- och ytslipning av **ALU och fiberkompositmaterial**.

Teknisk beskrivning

hål-Ø	22,23 mm
Formbeskrivning	konvex
Kornstorlek	60
skiv-Ø	115 mm
Slipmedel	Kiselkarbid (SiC)
Slipmedlets beteckning	SiC
slipmedelsunderlag	Glasfiberrygg
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %

Produktnamnsattribut	Ø 115 mm
optimerad för material	fiberarmerad plast
optimerad för material	Aluminium
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Lamellslipskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Hårdmetall (HM)	lämplig		
Ti	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
torrt	lämplig		