

**Garant****Roterande minifil Z7 – medel, dubbeltandning X-cut, VHM, Typ: AF0324****Beställningsdata**

Ordernummer	546900 AF0324
GTIN	4045197887870
Artikelklass	51D

**Beskrivning****Utförande:**

**GARANT** roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantsstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall.

Roterande HM-minifil med skaft-Ø 3 mm. Med guideyta högst upp. Exakt gradning utan skador på arbetsstycket.

**Användningsdata:**

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

**Teknisk beskrivning**

Tandningsfinhetsgrad	medel
totallängd	40 mm
Huvud-Ø	3 mm
Form	AF0324

Formbeskrivning	Cylinder med styrtor
Tandningstyp	m. sicksacktandning
förkortning tandning	Z7
Skaft-Ø	3 mm
huvudlängd	24 mm
Serie	Filtandning Z7
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Roterande fil

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
INOX	mindre lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
Uni	lämplig		