

**HOLEX****Spetstång, vinklad VDE-isolerad, totallängd: 200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	713751 200
GTIN	4045197888020
Artikelklass	72B

**Beskrivning****Utförande:**

Extra långa, ovala/spetsiga käftar. Induktionshårdade skär (cirka 61 HRC); lämpliga för både hård och mjuk tråd. Backar med räfflade gripytor.

Blank tång, grepphylsor av flerkomponentmaterial.

**Isolerade enligt SS EN YEC 60900 / VDE 0682-201** för arbeten under spänning upp till 1000 V.

**Norm:**

**DIN ISO 5745**

**Material:**

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.

**Teknisk beskrivning**

käftlängd	73 mm
totallängd	200 mm
U-form	oval/spetsig med vinklade käftar (ca 40° – 45°)
Norm	motsvarande DIN ISO 5745
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Käftarnas egenskap	Induktionshårdade skär (ca 60 HRC)
backarnas utförande	räfflade gripytor
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.

Material	Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdad
Yta	blank
Produktslag	Multifunktionstång