

HOLEX**Spetstång, rak VDE-isolerad, totallängd: 160mm****Beställningsdata**

Ordernummer	713351 160
GTIN	4045197887894
Artikelklass	72B

Beskrivning**Utförande:**

Extra långa, ovala/spetsiga käftar. Induktionshårdade skär (cirka 61 HRC); lämpliga för både hård och mjuk tråd. Backar med räfflade gripytor.

Blank tång, grepphylsor av flerkomponentmaterial.

Isolerade enligt SS EN YEC 60900 / VDE 0682-201 för arbeten under spänning upp till 1000 V.

Norm:

DIN ISO 5745

Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.

Teknisk beskrivning

totallängd	160 mm
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
käftlängd	50 mm
U-form	oval/spetsig, rak
Norm	motsvarande DIN ISO 5745
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Käftarnas egenskap	Induktionshårdade skär (ca 60 HRC)
backarnas utförande	räfflade gripytor
Material	Kromvanadinstål

Yta	blank
Produktslag	Multifunktionstång