

**Kraft-sidavbitare VDE-isolerad, totallängd: 160mm****Beställningsdata**

Ordernummer	723551 160
GTIN	4045197888037
Artikelklass	72B

Beskrivning**Utförande:**

Kraftigt huvud, induktionshårdade skär (ca 64 HCR), utanpåliggande, glappfri led.

Blank tång, grepphylsor av flerkomponentmaterial.

Isolerade enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 för arbeten under spänning upp till 1 000 V.

Norm:

DIN ISO 5749

Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.

Teknisk beskrivning

totallängd	160 mm
klippkapacitet mjuk tråd upp till Ø	3,4 mm
klippkapacitet hård tråd upp till Ø	2,5 mm
klippkapacitet pianotråd upp till Ø	2 mm
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (ca 64 HRC)
Material	Kromvanadinstål
Yta	blank
Kraftsidavbitare med stor kapacitet	nej

med inkopplingsbar retur fjäder

nej

Produktlag

Skärande tång