

**Sidavbitare VDE-isolerad, totallängd: 180mm****Beställningsdata**

Ordernummer	725351 180
GTIN	4045197888082
Artikelklass	72B

**Beskrivning****Utförande:**

Slimmad form med induktionshårdade skär (ca 62 HRC).

Blank tång, grepphylsor av flerkomponentmaterial.

**Isolerade enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** för arbeten under spänning upp till 1 000 V.

**Norm:**

**DIN ISO 5749**

**Material:**

Specialverktogsstål, sänksmitt och oljehärdat.

**Teknisk beskrivning**

klippkapacitet mjuk tråd upp till Ø	4 mm
klippkapacitet hård tråd upp till Ø	2,5 mm
totallängd	180 mm
Norm	DIN ISO 5749
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (ca 62 HRC)
Material	Specialverktogsstål
Yta	blank
Kraftsidavbitare med stor kapacitet	nej

med inkopplingsbar retur fjäder

nej

Produktlag

Skärande tång