

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Huvborste Ståltråd 0,50 mm, Borst-Ø D1 × gänga M: 125XM14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	572100 125XM14
GTIN	4017359006764
Artikelklass	57L

**Beskrivning****Utförande:**

Slät ståltråd, **tvinnad** och hårt inpressad i stålnavet. **Mycket aggressiv borstverkan med hög slittålighet.** Med **säkerhetsstödring**, efter borttagning kan ytterligare borsthöjder användas.

**Användningsdata:**

Speciellt för fastsättning på vinkelslipar.

Med **invändig gänga M14.**

**Teknisk beskrivning**

Borstlängd H <sub>1</sub>	25 + 15 mm
Borsttjocklek	0,5 mm
säkerhetsstödring	ja
Borst-Ø D <sub>1</sub>	125 mm
maximalt varvtal:	6500 min <sup>-1</sup>
gängaM	M14
Borstmaterial	Ståltråd

Produktlag

Huvborste