

Garant**CaraFin Diamant-polerblock elastisk, 98×69×22 mm, Kornstorlek: D64µm****Beställningsdata**

Ordernummer	557510 D64
GTIN	4045197888372
Artikelklass	51G

Beskrivning**Utförande:**

CaraFin Diamant polerverktyg ensidigt belagda med **monokristallin diamant**. De bundna diamantkornen ger en klart **högre utnyttjandegrad** jämfört med lösa diamantkorn i polerpastor. Borttagning av räfflor och oxidbeläggning, grovpolering, glättning.

Fördel:

Spilltider i samband med förberedelser och rengöring elimineras som vid diamantpastor. Av högvärdig, **elastisk polyuretanskumplast**.

Användningsdata:

Idealisk för mycket fin bearbetning av **hårda material och icke-järnmetaller**. Perfekt anpassning till arbetsstyckets geometri.

Lämplig för våt- och torrpolerering.

Teknisk beskrivning

Slipmedlets beteckning	D
Bredd	69 mm
höjd	26 mm
Längd	98 mm
Mått	98×69×22 mm
polersteg	Polering
Serie	CaraFin

Produktnamnsattribut	98×69×22 mm
Produktslag	Polerblock

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
Hårdmetall (HM)	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		