

**Garant****CaraFin Diamant-polerblock elastisk, 98×69×22 mm, Kornstorlek: D10µm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 557510 D10    |
| GTIN         | 4045197888365 |
| Artikelklass | 51G           |

**Beskrivning****Utförande:**

**CaraFin Diamant polerverktyg** ensidigt belagda med **monokristallin diamant**. De bundna diamantkornen ger en klart **högre utnyttjandegrad** jämfört med lösa diamantkorn i polerpastor. Finpolering.

**Fördel:**

Spilltider i samband med förberedelser och rengöring elimineras som vid diamantpastor. Av högvärdig, **elastisk polyuretanskumplast**.

**Användningsdata:**

Idealisk för mycket fin bearbetning av **hårda material och icke-järnmetaller**. Perfekt anpassning till arbetsstyckets geometri.

Lämplig för våt- och torrpolerering.

**Teknisk beskrivning**

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Slipmedlets beteckning | D                   |
| Bredd                  | 69 mm               |
| höjd                   | 26 mm               |
| Längd                  | 98 mm               |
| Mått                   | 98×69×22 mm         |
| polersteg              | Avslutande polering |
| Serie                  | CaraFin             |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Produktnamnsattribut | 98×69×22 mm |
| Produktslag          | Polerblock  |

## Användardata

|                               | Lämplighet     | V <sub>c</sub> | ISO-kod |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Alu Mg                        | lämplig        |                |         |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>  | lämplig        |                |         |
| Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup> | lämplig        |                |         |
| Stål < 55 HRC                 | lämplig        |                |         |
| Stål < 60 HRC                 | lämplig        |                |         |
| Stål < 67 HRC                 | lämplig        |                |         |
| Hårdmetall (HM)               | lämplig        |                |         |
| INOX                          | lämplig        |                |         |
| Ti                            | lämplig        |                |         |
| GG(G)                         | lämplig        |                |         |
| CuZn                          | lämplig        |                |         |
| Plast, glasfiberarmerad plast | lämplig        |                |         |
| Lacker                        | lämplig        |                |         |
| Uni                           | lämplig        |                |         |
| vått maximal                  | mindre lämplig |                |         |
| torrt                         | lämplig        |                |         |