

**Ring- och sexkantnyckel, förkromad, nyckelvidd: 19mm****Beställningsdata**

Ordernummer	613950 19
GTIN	4045197159854
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Teknisk beskrivning

maximal käfthöjd h ₁	9 mm
nyckellängd L	230 mm
nyckelvidd	19 mm
Nyckelvidder	metrisk
maximal ringhöjd h _{2max}	14 mm
Norm	DIN 3113 A
Norm	ISO 3318
Norm	ISO 7738
Ringläge	15 grad
Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Kromvanadinstål

Yta	förkromad
Produktnamnsattribut	förkromad
Produktslag	Skruvnyckel