


LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rundborste med skaft Ståltråd, mässingbelagd 0,25 mm, Borst-Ø D1 ×
borstbredd L1: 70X10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	574300 70X10
GTIN	4017359027974
Artikelklass	57L

Beskrivning**Utförande:**

Vågiga specialtrådkvaliteter, **tapp-Ø 6 mm.**

Den mycket slitstarka ståltråden har ett tunt mässingskikt.

Användningsdata:

För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handbormaskiner för ytbearbetning som exempelvis borttagning av rost eller glödska samt för rengöring. Höga varvtal ger mångdubbelt bättre kapacitet.

För rostborttagning, brottning av skal, rengöring.

Teknisk beskrivning

Borstlängd H ₁	19 mm
Borsttjocklek	0,25 mm
Borst-Ø D ₁	70 mm
maximalt varvtal:	15000 min ⁻¹
Borstbredd L ₁	9 mm

Skaftdiameter D _s	6 mm
Borstmaterial	Ståltråd, mässingbelagd
Flättnöster	vågig
Produktlag	Rundborste