

3M Scotch-Brite™

Bristle-Brush typ C Ø 25 mm Sats, 24 delar, skaft-Ø 3 mm, RB-ZB, Kornstorlek: 80**Beställningsdata**

Ordernummer	573545 80
GTIN	30048011276121
Artikelklass	53M

Beskrivning**Utförande:**

Bristle gjutna specialrengöringsborstar är homogena slipelement med en blandning av precisionsformat keramikorn och aluminiumoxid och med **utomordentlig användningstid**.

Extremt flexibla och anpassningsbara.

Den **radiella** Bristle Brush består av enskilda segment (ca 1,6 mm bredd).

Hylsdorn (**skaft-Ø 3 mm**) som kan demonteras. Segmenten kan kombineras till valfri borstbredd.

Med böjda borst (typ C) för **bearbetning av profilerade ytor**.

Användningsdata:

Observera rotationsriktningen.

För sågskärpningsmaskiner eller flexibla axlar utan extra tillbehör.

För nästan alla material med högsta tänkbara arbets säkerhet. För borttagning av rost, limrester, färg, mindre repor och grader. För övergångar, finisharbeten, polering, rengöring och gradning.

leveransinnehåll:

24 enskilda segment (ca 1,6 mm bredd) **inklusive hylsdorn** med skaft-Ø 3 mm.

Teknisk beskrivning

Färg	gul
Kornstorlek	80
Borst-Ø D ₁	25 mm

maximalt varvtal:	35000 min ⁻¹
Borstbredd	1,6 - 10 mm
Skaftdiameter D _s	3 mm
Slipmedlets beteckning	Keramik
Produktnamnsattribut	RB-ZB
tillverkarens beteckning	RB-ZB
Produktslag	Rundborste