


**ER-spännhylsa med tätning, ER16, nom. spann-Ø d: 9mm****Beställningsdata**

Ordernummer	308921 9
GTIN	4045197888440
Artikelklass	32Z

Beskrivning**Utförande:**

Helt härdad och slipad. Polerad. Endast för nominell Ø.

Teknisk beskrivning

fäste	ER16
Norm	ISO 15488-A
Rundgångsnoggrannhet	≤ 10 µm
Typ	425 E
Utvändig-Ø D	17 mm
totallängd L	27,5 mm
Produktslag	Spännhylsa