

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Huvborste Växelvirning, ståltråd 0,50 mm, Borst-Ø D1 × gänga M:
65XM14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	572105 65XM14
GTIN	4017359380109
Artikelklass	57L

Beskrivning**Utförande:**

Slät ståltråd, **tvinnad** och hårt inpressad i stålnavet. **Mycket aggressiv borstverkan med hög slittålighet.**

Växelvirning (höger/vänster) för ökad aggressivitet vid tunga borstarbeten. Mycket lämpad att användas vid hörn och kanter med lugn gång.

Användningsdata:

Speciellt för fastsättning på vinkelslipar.

Med **invändig gänga M14.**

Teknisk beskrivning

maximalt varvtal:	12500 min ⁻¹
Borst-Ø D ₁	65 mm
Borsttjocklek	0,5 mm
säkerhetsstödring	nej
Borstlängd H ₁	20 mm

gängaM	M14
Borstmaterial	Ståltråd
Flätmönster	Växelvirning
Produktslag	Huvborste