

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rundborste med skaft Mässingtråd 0,20 mm, Borst-Ø D1 × borstbredd L1:  
40X10mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 574350 40X10  |
| GTIN         | 4017359007099 |
| Artikelklass | 57L           |

**Beskrivning****Utförande:**

Vågiga specialtrådkvaliteter, **tapp-Ø 6 mm.**

**Användningsdata:**

För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handbormaskiner för ytbearbetning som exempelvis borrhugning av rost eller glödska samt för rengöring. Höga varvtal ger mångdubbelt bättre kapacitet.

För anspråksfulla avgradnings- och borstarbeten på NE-metaller.

**Teknisk beskrivning**

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Borstlängd H <sub>1</sub> | 9 mm                    |
| Borsttjocklek             | 0,2 mm                  |
| Borst-Ø D <sub>1</sub>    | 40 mm                   |
| maximalt varvtal:         | 18000 min <sup>-1</sup> |
| Borstbredd L <sub>1</sub> | 10 mm                   |

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Skaftdiameter D <sub>s</sub> | 6 mm        |
| Borstmaterial                | Mässingtråd |
| Flättnöster                  | vågig       |
| Produktlag                   | Rundborste  |