

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rundborste med skaft Mässingtråd 0,20 mm, Borst-Ø D1 × borstbredd L1:
60X15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	574350 60X15
GTIN	4017359007150
Artikelklass	57L

Beskrivning**Utförande:**

Vågiga specialtrådkvaliteter, **tapp-Ø 6 mm.**

Användningsdata:

För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handborrmaskiner för ytbearbetning som exempelvis borrhugning av rost eller glödska samt för rengöring. Höga varvtal ger mångdubbelt bättre kapacitet.

För anspråksfulla avgradnings- och borstarbeten på NE-metaller.

Teknisk beskrivning

Borst-Ø D ₁	60 mm
Borsttjocklek	0,2 mm
Borstlängd H ₁	17 mm
maximalt varvtal:	15000 min ⁻¹
Borstbredd L ₁	15 mm

Skaftdiameter D _s	6 mm
Borstmaterial	Mässingtråd
Flättnöster	vågig
Produktlag	Rundborste