

**Ringskiftnyckel tum, förkromad, nyckelvidd: 7/16tum****Beställningsdata**

Ordernummer	613970 7/16
GTIN	4045197550064
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Teknisk beskrivning

nyckelvidd	7/16 tum
maximal käfthöjd h ₁	5,5 mm
nyckellängd L	151 mm
Nyckelvidder	tum
maximal ringhöjd h _{2max}	10 mm
Ringläge	15 grad
Yta	förkromad
Produktnamnsattribut	förkromad
Produktslag	Skruvnyckel

