

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rundborste med skaft Mässingtråd 0,20 mm, Borst-Ø D1 × borstbredd L1:
70X16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	574350 70X16
GTIN	4017359007181
Artikelklass	57L

Beskrivning**Utförande:**

Vågiga specialtrådkvaliteter, **tapp-Ø 6 mm.**

Användningsdata:

För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handborrmaskiner för ytbearbetning som exempelvis borrhugning av rost eller glödska samt för rengöring. Höga varvtal ger mångdubbelt bättre kapacitet.

För anspråksfulla avgradnings- och borstarbeten på NE-metaller.

Teknisk beskrivning

Borst-Ø D ₁	70 mm
Borsttjocklek	0,2 mm
Borstlängd H ₁	19 mm
maximalt varvtal:	15000 min ⁻¹
Borstbredd L ₁	12 mm

Skaftdiameter D _s	6 mm
Borstmaterial	Mässingtråd
Flättnöster	vågig
Produktlag	Rundborste