

**Ringskiftnyckel tum, förkromad, nyckelvidd: 9/16tum****Beställningsdata**

Ordernummer	613970 9/16
GTIN	4045197550088
Artikelklass	62A

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.  
Med ovalt skaft.

**Norm:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Material:**

Kromvanadinstål, förkromat.

**Teknisk beskrivning**

maximal käfthöjd h1	6,5 mm
nyckellängd L	181 mm
nyckelvidd	9/16 tum
Nyckelvidder	tum
maximal ringhöjd h <sub>2max</sub>	12 mm
Ringläge	15 grad
Yta	förkromad
Produktnamnsattribut	förkromad
Produktslag	Skruvnyckel

