

Garant**Slipnylon-kompaktskiva, Ø 115 mm, Motsvarande kornstorlek: 150**

Beställningsdata

Ordernummer	566991 150
GTIN	4045197888815
Artikelklass	51M

Beskrivning

Utförande:

Pressad fibernylon med hartsbundna slipkorn möjliggör **slipning och finisharbete i ett och samma arbetsmoment.**

Användningsdata:

För yt- och kantbearbetning med vinkelslipmaskiner (högsta varvtal 10 000 v/min). **Medelhårt** utförande med **förhöjd aggressivitet och kantstabilitet**. För allmänna gradningsarbeten, lätt avslipning med fin ytfinish.

maximal periferihastighet: 60 m/s

hål-Ø: 22,23 mm

finhetsgrad: medel

Hårdhetsgrad: medel

hål-Ø: 22,23 mm

Utförande: 6 A medium

Teknisk beskrivning

hål-Ø	22,23 mm
Motsvarande kornstorlek	150
finhetsgrad	medel

Utförande	6 A medium
Hårdhetsgrad	medel
rekommenderat varvtal	6000 min ⁻¹
skiv-Ø	115 mm
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Formbeskrivning	plan
Produktnamnsattribut	Ø 115 mm
optimerad för material	INOX
optimerad för material	Stål
maximal periferihastighet	60 m/s
Produktslag	Kompaktskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
torrt	lämplig		

