



Ringskiftnyckel, långt utförande, nyckelvidd: 27mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 614200 27 |
| GTIN | 4018754019359 |
| Artikelklass | 63A |

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.

Med greppsäkert skaft i dubbel-T-profil. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring.

Norm:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Chrome-Alloy-Steel; flagningssäker förkromning på nickel; rundad.

OBS!:

AS-Drive – en unika profilen. En profil med extrem passform – utvecklad för flyg och rymdfart.

Verktyg med den här profiltrustningen känns igen på **AS-Drive**-märkningen. **Fördelar:**

- **Skrubar grips i flankerna. – Skruvarna skonar. – Längre användningstid för skruven.**
- **Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg. – Säkert grepp och högre kraftöverföring.**

SE UPP!

Till den här produkten finns också ett alternativ från GARANT!

Rekommenderat produktnummer: 614600

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------------------|---------|
| Ringsida AS-drive | ja |
| nyckelvidd | 27 mm |
| maximal käfthöjd h1 | 12 mm |
| nyckellängd L | 385 mm |
| Nyckelvidder | metrisk |
| maximal ringhöjd h _{2max} | 18 mm |

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Ringläge | 15 grad |
| Tillverkningsprocess | sänksmida |
| Material | Chrome-Alloy-Steel |
| Yta | förkromning på nickel |
| Produktslag | Skruvnyckel |